



齿形带式电缸单元

ELGE-TB-35-500-0H-ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR

产品代号: 8083935

FESTO



技术参数

特性	值
传动小齿轮的有效直径	18.46 mm
工作行程	500 mm
尺寸	35
齿带延伸	0.094 %
齿带斜度	2 mm
装配位置	水平的
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	机电式直线定位轴 带齿带 带集成驱动器
马达类型	步进马达
位置检测	电机编码器 用于接近式传感器
核对位置	固定挡块，正 固定挡块，负
转子位置传感器	绝对值单圈编码器
旋转位置编码器测量原理	磁铁
温度监控	温度超载时关机 具有模拟输出的集成式精密CMOS温度传感器
附加功能	用户界面 集成式终端位置感应
显示	LED
预备状态显示	LED
最大加速度	8.5 m/s ²
最高速度	1.2 m/s
重复精度	±0,1 mm
数字逻辑输出特性	可进行配置 不具有电绝缘特性
持续通电率	100 %
绝缘防护等级	B
最大电流，数字逻辑输出	100 mA
最大电流消耗	5.3 A
最大电流消耗，逻辑信号	0.3 A
额定电压 DC	24 V
额定电流	5.3 A
参数配置接口	IO-Link 用户界面
机械手位置编码器的触发器	16 Bit
许用压力波动	+/- 15 %
电源，接口类型	插头
电源，接口技术	M12x1, T编码，符合EN 61076-2-111
电源，针脚/线的数量	4
授权	RCM Mark
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合EU RoHS 指令

特性	值
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
防护等级	IP20
安全等级	III
环境温度	0 ... 50 °C
环境温度说明	高于30°C的环境温度时, 每K功率必须降低2%。
转动面积矩 2nd 度ly	3.77E+03 mm4
转动面积矩 2nd 度lz	4.19E+03 mm4
最大输出力Fy	50 N
最大输出力Fz	50 N
最大扭矩Mx	2.5 Nm
最大扭矩My	8 Nm
最大扭矩Mz	8 Nm
最大输送力 Fx	50 N
工作负载的参考值, 水平方向	2.8 kg
恒定输送	58 mm/U
参考值, 运行表现	5,000 km
维护间隔时间	长效润滑
每 10 mm 行程的附加质量系数	0.31 g
产品重量	3,740 g
24V DC时数字逻辑输出的数量	2
数字逻辑输入的量值	2
技术说明, 逻辑输入	基于IEC 61131-2, 类型1
逻辑输入工作范围	24 V
IO-Link, 支持SIO模式	是
逻辑输入特性	可进行配置 不具有电绝缘特性
IO-Link, 协议	Device V 1.1
IO-Link, 通讯模式	COM3 (230.4 kbd)
IO-Link, 端口类型	A
IO-Link, 端口数量	Device 1
IO-Link, 过程数据宽度OUT	2 Byte
IO-Link, 过程数据内容 OUT	Move in 1 bit Move out 1 bit Quit Error 1 bit Move Intermediate 1 bit
IO-Link, 过程数据宽度IN	2 Byte
IO-Link, 过程数据内容 IN	State In 1 bit State Out 1 bit State Move 1 bit State Device 1 bit State Intermediate 1 bit
IO-Link, 服务数据内容 IN	32 bit Force 32 bit Position 32 bit Speed
IO-Link, 最小循环时间	1 ms
IO-Link, 需要数据内存	0.5 Kilobyte
最大直线长度	15 m 输出 15 m 输入 20 m, 若采用 IO-Link 运行
逻辑开关, 输出	PNP (正向切换)
逻辑输入电路	PNP (正向切换)
IO-Link, 连接技术	插头
逻辑接口, 连接类型	插头
逻辑接口, 连接技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
逻辑接口, 极数/线数	8

特性	值
逻辑接口, 连接方式	00992264
安装类型	型材安装件
材料信息, 型材	阳极氧化铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 驱动器盖	阳极氧化铝合金
材料信息, 滑轮	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 滑块	阳极氧化铝合金
材料信息, 齿带夹紧件	镀青铜
材料信息, 齿形带	聚氟丁烯材质, 采用玻璃核心和尼龙外层