


低耗氣槍 LSP-1/4-D

訂貨編號: 35528

FESTO



資料表

特性	值
排氣功能	計量吹氣
工作壓力	0 bar...10 bar
到大氣的流量	120 l/min
標準標稱流量	120 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
聲壓度	90 dB(A)
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	240 g
氣動介面	內螺紋 G1/4
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	精製鋁合金