

感測器盒 SRBG-C1-N-1-ZU-M12

訂貨編號: 3568056

FESTO



資料表

特性	值
設計	角度式
基於標準	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
認證	CCC RCM 商標 c UL us (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
KC 標記	KC-EMV
證書簽發機構	2020960305001335
材料說明	RoHS 合規
測量原理	電感式
環境溫度	-25 °C...70 °C
開關輸出	非接觸式, 2 芯
開關元件功能	常開觸點
最大開關頻率	500 Hz
最大輸出電流 DC	100 mA
電壓降	6 V
最小負載電流	4 mA
關閉狀態電流	0 mA...1 mA
操作電壓範圍 DC	6 V...60 V
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 設計	圓形
電氣介面 1, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	4
安裝方式	螺紋
安裝位置	可選
產品重量	70 g
外殼材質	PBT

特性	值
螺絲材料	高合金不鏽鋼
開關狀態指示	黃色 LED
儲存溫度	-25 °C...70 °C
防護等級	IP67
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
污染等級	3