

自適應夾爪手指 DHAS-GF-120-U-BU

訂貨編號: 3998959

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	120
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	10 °C...50 °C
產品重量	29 g
材料說明	RoHS 合規
夾爪材質	TPE-U(PU)