


联轴器

EAMC-42-50-12-16-U

产品代号: 8099433

FESTO



技术参数

特性	值
支架直径 1	12 mm
支架直径2	16 mm
尺寸	42
额定长度	50 mm
装配位置	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	34.8 kgmm ²
可传递扭矩	21 Nm
产品重量	141 g
材料备注	符合 RoHS