


吸盤完整

ESS-100-GT-M10

料號: 525986

FESTO

易於互換,



技術參數

特性	值
吸盤托架的高度補償器	9 mm
最小工件半徑	135 mm
額定尺寸	5.5 mm
吸盤直徑	100 mm
吸盤容積	53.9 cm ³
裝配位置	任何
設計結構	圓形, 鐘形
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 5
吸盤外型	Round deep
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
額定操作壓力	-0.7 bar
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
70%真空時的起步阻力	297 N
在額定操作壓力的保持力	375 N
安裝螺紋的最大緊固扭矩	12 Nm
在額定工作壓力下的側向力	183 N
產品重量	86.5 g
安裝類型	藉由真空接口
真空連接	M10
顏色	紅色/棕色
肖氏硬度	72 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造鋁合金
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	Vulkollan®