


匯流排節點 CPX-FB11

料號: 526172
將停止供貨的產品

用於模組化電氣閘島 CPX.

FESTO



技術參數

特性	值
通訊協定	DeviceNet
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 50 mm x 107 mm x 50 mm
產品重量	120 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-加強 PC
特殊產品的LED顯示	M: 修改, 參數化 PL: 負載電源 PS: Electronics supply, sensor supply SF: 系統錯誤
特殊總線的LED顯示	IO: I/O 狀態 MS: 模組狀態 NS: 網路狀態
特殊驅動器的診斷	Channel and module-oriented diagnostics 低電壓/電壓不足時的模組 Diagnostics memory
控制元件	DIL 開關
Fieldbus接口	Sub-D 插座, 9-pin Sub-D 插頭, 用於自行裝配 微型: 2x M12x1, 5-pin 可用類型: 5-pin 端子條
用於輸入的最大位址容量	64 Byte
用於输出的最大位址容量	64 Byte
參數配置	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Idle mode characteristics Signal setup System parameters
傳輸速率	125, 250, 500 kbit/s
配置支援	EDS文件
附加功能	- 經由Explicit Message來取得非週期的數據 Channel-oriented diagnostics via fieldbus Quickconnect 透過Fieldbus 將啟動參數化轉成一般文字 可使用處理數據來表示系統狀態 操作單位的額外診斷介面
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V

特性	值
額定工作電壓 DC	24 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Typ. 200 mA
通訊類型	Change of State Cyclic Explicit Message Strobbled I/O Polled I/O