


# 測量單位

## ASDLP-100- -X

料號: 529086

FESTO

SDLP測量單元可以被卡入DLP氣壓缸的現成槽中。  
以現有DLP氣壓缸裝上測量單元來進行升級。



## 技術參數

特性	值
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
防氣爆	c T6
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防塵爆	c 80°C
周遭防爆溫度	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大行程速度	0.05 m/s
行程	50 ... 600 mm
設計結構	具齒輪單元的螺桿
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金
材料訊息, 蓋子	鍛造鋁合金
材料訊息, 滑塊外殼	鍛造鋁合金
材料訊息, 滑塊接口	鍛造鋁合金
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
材料訊息, 裝配夾頭	鍛造鋁合金
材料訊息, 連接桿	高合金鋼, 耐腐蝕
材料訊息, 軸承密封	NBR
材料訊息, 桿密封	TPE-U(PU)
行程到旋轉角度的轉換	40 ... 120 deg
防護等級	IP67
耐腐蝕等級 CRC	3