



氣源處理組件

MSB4-1/4:H7N3M2-WP-Z

產品代號: 531090

FESTO

Comprising filter, pressure regulator, lubricator, wall mounting plate.
Maximum output pressure 12 bar, 40 µm filter, with pressure gauge, metal bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	具壓力錶的調壓閥 標準過濾器 標準油霧器
杯罩保護	金屬保護罩
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	1 ... 12 bar
輸入壓力 1	1.5 ... 12 bar
標準額定流量	800 l/min
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣，過濾精度40 此 過濾、已潤滑的壓縮空氣，過濾精度 40 此
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	5:7:- 符合 DIN ISO 8573-1 標準
介質溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	具附件
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4