


转接组件

DADG-AK-F9-2

产品代号: 8104804

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	2
基于标准	VDI/VDE 3847-2
装配位置	任意
工作压力 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
工作压力	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
额定工作压力	0.6 MPa
额定工作气压	6 bar
额定工作压力(psi)	87 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	压力露点低于环境温度/介质温度10°C 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-20 ... 80 °C
产品重量	418 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 适配器	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 转接板	阳极氧化铝合金
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀