

螺旋形氣管 PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

訂貨編號: 533464

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 工作長度 | 4.8 m |
| 外徑 | 9.5 mm |
| 模組長度 | 1.165 m |
| 流量相關彎曲半徑 | 50 mm |
| 內徑 | 6.4 mm |
| 線圈直徑 | 42 mm |
| 轉數 | 50 |
| 取決於溫度的操作壓力 | -0.95 bar...15 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -40 °C...60 °C |
| 產品重量 | 340 g |
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 G1/4 |
| 氣動介面，氣口 2 | 外螺紋 G1/4 |
| 顏色 | 藍色 |
| 蕭氏硬度 | A 87 +/-3 |
| 連接螺紋材質 | 黃銅 鍍鎳 |
| 防屈曲材料 | POM |
| 氣管材料 | TPE-U(PU) |