



氣控閥

VL/O-3-3/4-EX

料號: 536031

FESTO

常開或常閉可通過接口方式選擇.



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常開/常閉, 單穩態
驅動類型	氣壓
寬度	68 mm
標準額定流量	7,500 l/min
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力	-0.95 ... 10 bar
設計結構	提動閥座
復位類型	機械彈簧
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex h IIC T4 Gb
防塵爆	Ex h IIIIC T130°C Db
周遭防爆溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
額定尺寸	19 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
嚮導類型	直接
嚮導氣源	外部
流量方向	可反向
Overlap	Underlap
Pilot pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
嚮導壓力	1 ... 10 bar
關閉時間	35 ms
開啟時間	12 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,200 g
電氣連接	通過 F 線圈, 必須另行訂購
安裝類型	在底座模塊上 具通孔 選配
排氣接口	M5
嚮導氣連接口: 110	G1/4

特性	值
嚮導氣口 12	G1/4
氣壓連接, 氣口 1	G3/4
氣壓接口, 11	G3/4
氣壓連接, 氣口 2	G3/4
氣壓連接, 氣口 3	G3/4
氣壓接口, 33	G3/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁