


夹爪

DHAS-GG-B18-16-A1

产品代号: 8119108

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	16 mm
装配位置	任意
设计	用于微量滴定板
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	0 - 100 %
环境温度	0 ... 40 °C
产品重量	24.4 g
安装类型	带内螺纹 M3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 夹钳	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 圆柱定位销	弹簧钢