


# 抓取模块

## EHMY-RP-ELGC-80-BS-KF- -

产品代号: 8122319

FESTO



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	200 ... 1,000 mm
安装面要求的平整度	0.1 mm/m
丝杆直径	16 mm
丝杆螺距	16 mm/U
装配位置	水平的
设计结构	机电式直线模块 带丝杆
位置检测	用于接近式传感器
最大加速度	15 m/s <sup>2</sup>
最高速度	1 m/s
重复精度	±0,01 mm
持续通电率	100 %
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
防护等级	IP40
环境温度	5 ... 45 °C
最大输送力 F <sub>x</sub>	250 N
恒定输送	16 mm/U
材料备注	符合 RoHS