


精密過濾器

MS12-LFM-G-BUV

料號: 537153

FESTO

1 µm 過濾精度, 金屬保護杯罩, 採用全自動冷凝水排放裝置,
流量方向從左至右



技術參數

特性	值
系列	MS
尺寸	12
設計結構	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放	全自動 手動瞬間接觸
操作壓力	2 ... 12 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出口的空氣純淨度	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
過濾器功效	99.99 %
最大冷凝物容積	400 cm ³
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
裝配位置	垂直 +/- 5°
Material housing	壓鑄鋁
Material of cover	PA
Material filter	硼酸鹽纖維
Material bowl	鍛造鋁合金
Material screen	PC
Material seals	NBR
材料備註	符合 RoHS
產品重量	7,000 g