



# 近接開關 SIED-M30NB-ZS-K-L-PA

訂貨編號: 538339

FESTO



## 資料表

特性	值
設計	圓形
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令
測量原理	電感式
額定工作距離	15 mm
保證工作距離	12.15 mm
換算係數	鋁 = 0.35 - 0.5 不鏽鋼 St 18/8 = 0.6 - 1.0 銅 = 0.25 - 0.45 黃銅 = 0.35 - 0.5 鋼 St 37 = 1.0
環境溫度	-25 °C...70 °C
重複精度	0.3 mm
開關輸出	非接觸式, 2 芯
開關元件功能	常開觸點
遲滯	0.45 mm...2.25 mm
最大開關頻率, 直流	60 Hz
最大開關頻率 AC	20 Hz
最大輸出電流	300 mA
電壓降	6 V
最小負載電流	3 mA
短路電流額定值	否
操作電壓範圍 AC	20 V...250 V
操作電壓範圍 DC	10 V...300 V
電源頻率	50 Hz...60 Hz
空載電源電流	1.5 mA
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面	2 芯 電纜
電纜長度	2.5 m

特性	值
電纜護套材料	PVC
絕緣護套材料	PVC
尺寸	M30
安裝方式	透過鎖緊螺帽 非齊平
緊固扭矩	5 Nm
產品重量	175 g
外殼材質	加強型聚醯胺
開關狀態指示	黃色 LED
具有移動電纜的環境溫度	0 °C...70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
關於感測器選擇的附加資訊	用於直流和交流電壓
電氣輸出	非接觸式，2 芯
感測器設計的選擇	聚醯胺殼體