


# 夹爪安装 EHAA-G1-B18-16-GGA1

产品代号: 8146633

新

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	16
装配位置	任意
设计结构	Horizontal gripper mounting
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	0 - 100 %
环境温度	0 ... 40 °C
产品重量	100 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺丝	高合金钢 高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 支架	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 对心元件	高合金钢