


# 壓力感測器 SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8

訂貨編號: 540204

FESTO



## 資料表

特性	值
認證	RCM 商標
CE 認證 ( 見合格聲明 )	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記 ( 見合格聲明 )	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
測得變量	2x 相對壓力
測量方法	壓電式壓力感測器，具有顯示
壓力測量範圍的起始值	0 bar
壓力測量範圍結束值	2 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
介質溫度	0 °C...50 °C
環境溫度	0 °C...50 °C
精度 ( ± % FS )	2 %FS
開關輸出	2xPNP
開關功能	可自由編程
開關元件功能	可切換
切換值的重複性	0.3 %
最大輸出電流	100 mA
短路電流額定值	脈衝式
操作電壓範圍 DC	15 V...30 V
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面 1，連接類型	插頭
電氣介面 1，連接系統	M8x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1，介面/線芯數	4
電氣介面 1，安裝類型	螺絲鎖
電纜長度	0.3 m
安裝方式	面板式安裝
安裝位置	可選
氣動介面	QS-4
產品重量	61 g

特性	值
外殼材質	加強型聚醯胺 PC
顯示類型	發光LCD
開關狀態指示	LCD 黃色
設定選項	示範
防竄改	PIN 代碼
閾值設定範圍	0 %...100 %
設定範圍遲滯	0 %...90 %
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L