


角行程驱动器
DFPD-300-RP-90-RS55-F0710
订货号: 8151229

FESTO



数据表

特性	值
阀驱动器规格	300
法兰孔型	F0710
摆角	90 deg
0° 的端位调节范围	-5 deg...5 deg
额定摆角时的终端位置调节范围	-5 deg...5 deg
轴连接深度	24 mm
接头符合标准	ISO 5211
安装位置	可选
工作模式	单作用
结构特点	齿轮齿条
关闭方向	向右关闭
阀接口符合标准	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
定位器和位置传感器的连接点符合标准	VDI / VDE 3845 规格 AA 2
设备类型符合 VDMA 66413	安全设备
安全功能	安全功能在于当压缩空气已关断且弹簧腔已排气时，将驱动器切换至定义的安全开关位置。这种切换运动是通过弹簧组件的弹簧力实现的。
安全完整性等级 (SIL)	可达 SIL 2 低要求模式 在冗余架构中，最高可达 SIL 3 可达 SIL 1 高要求模式
安全功能认证符合 ISO 13849 和 IEC 61508 (SIL)	产品可用于 SRP/CS，可达 SIL 2 等级（低要求） 产品可用于 SRP/CS，可达 SIL 1 等级（高要求） 在冗余架构中，最高可达 SIL 3
爆破压力	24 bar
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
额定工作压力	0.55 Mpa 79.75 psi
标称工作压力	5.5 bar
海事分类	参见证书
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记（见合格声明）	根据 UK EX 指令

特性	值
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
防爆	Ⅱ 1 (ATEX) 1 Ⅱ (UKEX) Ⅱ 2 (ATEX) Ⅱ 21 (ATEX) 21 Ⅱ (UKEX) Ⅱ 22 (ATEX)
证书签发机构	DNV TAP00001CE TÜV Rheinland 968/V 1106.01/2023
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex h IIC T4 Gb X
防尘防爆阻燃类型	Ex h IIIC T105°C Db X
防爆环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	露点至少比环境温度和介质温度低 10 °C 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-20 °C...80 °C
标称工作压力下及 0° 摆角时的扭矩	202.6 Nm
标称工作压力下及 90° 摆角时的扭矩	105.7 Nm
扭矩说明	参照安装法兰和联轴器的规格, 驱动器的工作扭矩不得高于 ISO 5211 中列出的最大允许扭矩。
0° 摆角时的弹簧复位扭矩	99.3 Nm
90° 摆角时的弹簧返回扭矩	196.2 Nm
6 bar 时, 0°-额定摆角-0°每个循环的耗气量	11 l
产品重量	12742 g
轴接口	T22
气动接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
底座材料	阳极氧化精制铝合金
盖子材料	带涂层的压铸铝
密封件材料	NBR
弹簧材料	弹簧钢
外壳材料	阳极氧化铝
活塞材料	压铸铝
轴承材料	POM
凸轮材料	钢
螺钉材料	高合金不锈钢
轴材料	镀镍钢