


# 直線型門架

## DHSL-DGC25-HMPL16

產品代號: 542979

FESTO

包含無桿驅動器和輕型搬運軸，高效，精確，模組化。特定的接口，用於連接到 Festo 的旋轉驅動器和夾爪上。  
作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系統來訂購。  
請點選上方的 FAX 符號發送您的要求，以獲得非正式的報價



### 技術參數

特性	值
組裝	直線懸臂 1.0
有效負載	0 ... 2 kg
驅動單元, Z 軸	HMPL-16
驅動系統, Z 軸	氣壓
中間位置, Z 軸	x1
行程, Z 軸	0 ... 160 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	DGC-25
驅動系統, Y 軸	氣壓
行程, Y 軸	0 ... 3,000 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm