


三维门架 EXCL-15-

产品代号: 8159775
新

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	15
X方向的行程	200 ... 1,000 mm
Y方向的行程	200 ... 700 mm
装配位置	水平的
设计结构	3D 门架系统
马达类型	步进马达
最大加速度	1 m/s ²
最高速度	0.5 m/s
重复精度	±0,1 mm
每相的有效额定电流	2 ... 4.2 A
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-10 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
防护等级	IP10
环境温度	10 ... 40 °C
马达保持转矩	0.5 ... 1.4 Nm
Z 方向上的最大过程力	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37.7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
安装类型	带内螺纹 M3
材料备注	符合 RoHS