

# 小型滑台缸 DGSL-10- -

訂貨編號: 543905

FESTO



## 資料表

特性	值
行程	10 mm...100 mm
活塞直徑	12 mm
工作模式，驅動單元	聯接板
緩衝	兩端具有短型彈性緩衝環/墊 無緩衝 兩端具有彈性緩衝環/墊 兩端具有彈性緩衝墊，且同時配備固定擋塊 兩端調整型漸進式液壓緩衝器，具有變徑接頭 兩端漸進式液壓緩衝器
安裝位置	可選
導軌	籠式滾珠軸承導軌
結構特點	撥叉式 缸徑 活塞桿 滑塊
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
最大速度	0.8 m/s
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	51 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	68 N
備用介面	查看產品圖檔
安裝方式	具通孔
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	HNBR
外殼材質	精製鋁合金

特性	值
活塞桿材質	高合金不鏽鋼