


# 基本閥

## VSVA-B-D52-A1-P1

料號: 546737

FESTO

寬度 26 mm



## 技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態-主控
驅動類型	電動
閥尺寸	26 mm
標準額定流量	1,100 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
操作壓力	2 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
授權	c UL us - Recognized (OL)
防護等級	IP65 NEMA 4
額定尺寸	9 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	ISO 15407-1 VDMA 24563
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
Overlap	Positive overlap
Signal status display	LED
Pilot pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
嚮導壓力	3 ... 10 bar
閥的流量	1,400 l/min
安裝在單個底座上的閥的流量	1,100 l/min
通過氣壓方式連接起來的閥的流量	1,100 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 ... 50 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
聲壓等級	85 dB(A)
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50 °C
最大緊固扭矩, 閥安裝	1.8 ... 2.2 Nm
產品重量	229 g
安裝類型	在底座上
嚮導氣口 12	連接板規格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 標準
嚮導氣口 14	連接板規格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 標準
嚮導排氣口 82/84	標準情況下未通過管道輸送

特性	值
	採用管道方式
氣壓連接, 氣口 1	連接板規格 26 mm, 符合ISO 15407-1標準
氣壓連接, 氣口 2	連接板規格 26 mm, 符合ISO 15407-1標準
氣壓連接, 氣口 3	連接板規格 26 mm, 符合ISO 15407-1標準
氣壓連接, 氣口 4	連接板規格 26 mm, 符合ISO 15407-1標準
氣壓連接, 氣口 5	連接板規格 26 mm, 符合ISO 15407-1標準
嚮導接口	符合ISO 15218
材料備註	符合 RoHS
Material seals	HNBR NBR
Material housing	壓鑄鋁
Material screws	鋼 經過電鍍