


## 轉接器

### NEFC-M12G5-0.3-U1G5

料號: 547432

FESTO



## 技術參數

特性	值
安裝類型	具螺紋的
電氣連接	5-pin M12x1 插頭
電纜長度	0.3 m
電纜結構	4x0,34
防護等級	IP20
環境溫度	-5 ... 50 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PUR
Material housing	ABS
Material electrical contact	Brass, gold-plated