



# 增壓器

## DPA-63-16-A

料號: 549400

FESTO

用於產生較高壓力。



### 技術參數

| 特性                                | 值   |
|-----------------------------------|---|
| 活塞直徑                              | 63 mm   |
| 裝配位置                              | 任何  |
| 設計結構                              | 雙活塞壓力增壓器<br>具電磁活塞   |
| 壓力錶                               | Prepared for G1/8   |
| 輸出壓力2                             | 4 ... 16 bar  |
| 操作壓力                              | 2 ... 10 bar  |
| 壓力控制範圍                            | 4 ... 16 bar  |
| 輸入壓力 1                            | 2 ... 10 bar  |
| Note on pressure regulation range | If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%. |
| 操作介質                              | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]   |
| 注意: 操作和嚮導介質                       | 潤滑操作不可行   |
| 耐腐蝕等級 CRC                         | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 儲藏溫度                              | 5 ... 60 °C   |
| 環境溫度                              | 5 ... 60 °C   |
| 產品重量                              | 6,000 g   |
| 安裝類型                              | 具內 (母) 螺紋   |
| 氣壓連接, 氣口 1                        | G3/8  |
| 氣壓連接, 氣口 2                        | G3/8  |
| 氣壓連接, 氣口 3                        | G3/8  |
| 材料備註                              | 符合 RoHS   |