

連接塊

CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT


料號: 550601

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

用於 CPE 閥

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|-------------------------------|
| 網柵尺寸 | 16 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 閥位的最大數量 | 2 |
| 壓力區的最大數目 | 2 |
| Burst pressure | 5 MPa |
| 爆破壓力 | 50 bar |
| Burst pressure | 725 psi |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 23 ... 122 °F |
| 環境溫度 | 23 ... 122 °F |
| 最大緊固扭矩, 閥安裝 | 0.9 ft-lbf |
| 產品重量 | 4.48 oz |
| 管式閥模塊安裝的型式 | 具通孔 |
| 閥的安裝方式 | 具內 (母) 螺紋 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 1/4 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 3 | 1/4 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 5 | 1/4 NPT |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material manifold | 鍛造鋁合金 |