


# 齒輪箱

## EMGA-80-P-G3-SAS-70

料號: 552192

FESTO

Suitable for servo motors.



### 技術參數

特性	值
Gear unit flange size	80 mm
Motor flange size	70 mm
扭轉時的反衝	0.12 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	3:1
最大輸入速度	7,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	85 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.77 kgcm <sup>2</sup>
Max. output torque	136 Nm
最大功效	98 %
抗扭力	6 Nm/arcmin
產品重量	2,100 g
Gear unit interface, output shaft	80G
Gear unit interface, drive shaft	70A
材料備註	符合 RoHS