


旋轉模組 ERMB-20

料號: 552706

FESTO

電動的輸出介面和氣壓半旋轉缸DRQD一樣。



技術參數

特性	值
尺寸	20
設計結構	機電式旋轉模組 具齒輪皮帶
裝配位置	任何
旋轉角度	環狀的
齒輪單位比率	4.5:1
產品重量	850 g
傳動齒輪直徑	6 mm
齒輪皮帶斜度	2 mm
最大輸出速度	300 1/min
最大輸入速度	1,350 1/min
最大驅動扭矩	0.7 Nm
無負載時的驅動扭矩	< 0.07 Nm
環境溫度	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material of drive shaft	鍛造鋁合金 電鍍 高合金鋼, 耐腐蝕
Material cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material toothed belt	氯丁橡膠具玻璃纖維