


空氣調理組 MSB9

料號: 552938

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	9
系列	MS
驅動類型	電動 手動 氣壓
驅動器鎖	整合鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	任何 垂直 +/- 5°
過濾等級	0.01 ... 40 µm
冷凝水排放	全自動 手動旋轉 半自動
設計結構	分支模組 活性炭過濾器 具壓力錶的調壓閥 緩啟動/快速排氣閥 開關閥 纖維過濾器 過濾調壓閥具壓力錶 過濾調壓閥不具壓力錶 比例式標準油霧器 具有離心式分離器的燒結濾芯
最大冷凝物容積	220 ml
最大儲油能力	490 ml
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具回流
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
壓差顯示	視覺指示器 具壓力感測器
壓力錶	具壓力感測器 具壓力錶
Operating pressure MPa	0 ... 2 MPa
操作壓力	0 ... 20 bar
壓力控制範圍	1 ... 16 bar
標準額定流量	1,400 ... 18,000 l/min
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 8.9 VA 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 9.1 VA 24 V DC: 4.5 W 24 V DC: 8.4 W
授權	c UL us - Recognized (OL)

特性	值
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) 根據 EU 機器設備指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK instructions for machines To UK RoHS instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Dc (GB) EPL Gb (GB) EPL Gc (GB)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G II 3G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D II 3D
防氣爆	Ex h IIC T6 Gb X
防塵爆	Ex h IIIC T60°C Db X
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 2	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 3	G1 1 NPT
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金