

# 双螺纹接头 E-G3/8-3/8NPT

产品代号: 9632

FESTO

带两个密封圈



## 技术参数

特性	值
额定尺寸	11.5 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
最大的紧固扭矩, 气接口 1	25 Nm
最大的紧固扭矩, 气接口 2	22 Nm
额定紧固扭矩	38.5 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	25.5 g
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 2	3/8 NPT
材料备注	符合 RoHS