

塑料氣管 PU-9-SW

料號: 12134

FESTO

用於 CN 和 CK 接頭, 特別有彈性, 防扭結, 聚亞安酯 (不可用於食品行業)
最高工作壓力是指最高溫度時的工作壓力.



技術參數

特性	值
外徑	11.6 mm
與流量相關的彎曲半徑	76 mm
內徑	9 mm
操作壓力的完整溫度範圍	0 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-35 ... 60 °C
產品重量視長度而定	0.056 kg/m
氣壓連接	用於倒鉤接頭內徑 9 mm 具螺母
顏色	黑色
肖氏硬度	A 91 +/-3
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)