

聯軸器

EAMC-30-35-6-12

料號: 123855

FESTO

用於DGE



技術參數

特性	值
支架直徑 1	6 mm
支架直徑2	12 mm
尺寸	30
額定長度	35 mm
裝配位置	任何
最高速度	8,000 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	6.1 kgmm ²
可傳遞扭矩	7.5 Nm
產品重量	45 g
材料備註	符合 RoHS