


聯軸器

EAMD-67-82-32-32X32-U

料號: 1379270

FESTO

驅動元件，傳達來自步進馬達或伺服馬達的旋轉動作指令



技術參數

特性	值
支架直徑 1	32 mm
支架直徑2	32 mm
尺寸	67
額定長度	82 mm
裝配位置	任何
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	831 kgmm ²
可傳遞扭矩	192 Nm
產品重量	1,540 g
材料備註	符合 RoHS