



螺栓氣壓缸

EGZ-16-10

料號: 15040

FESTO

缸體兩端具外螺紋.



技術參數

特性	值
行程	10 mm
活塞直徑	16 mm
緩衝	無緩衝
裝配位置	任何
操作模式	單動 推的動作
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
位置檢測	無
多樣型	單端活塞桿
操作壓力	2 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	109 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	109 N
安裝類型	具外 (公) 螺紋 具鎖定螺帽 選配
氣壓連接	M5
Material cover	POM
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	黃銅 鍍鎳
Material piston rod	高合金鋼