



近接感測器 SIES-Q40B-PA-X-2L

料號: 150492

FESTO

電感式, 特殊機械結構



技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
額定切換距離	15 mm
可靠的切換距離	12.2 mm
縮小係數	鋁 = 0.3 不鏽鋼, St 18/8 = 0.7 銅 = 0.25 黃銅 = 0.3 鋼, St 37 = 1.0
環境溫度	-25 ... 85 °C
重複精度	0.75 mm
開關輸出	PNP
切換元件功能	反應頻率
最大切換頻率	100 Hz
最大切換頻率, DC	100 Hz
和溫度對應的最大輸出電流	在 ≤ 50° C 時 200 mA 150 mA 在 ≤ 85° C
電壓降	3.5 V
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
殘餘波動	10 %
無效電流	≤ 40 mA
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	螺紋介面
Material connector housing	PA PBT
電纜螺紋連接	M20x1,5
容許的電纜直徑	7.5 ... 12.5 mm
尺寸	40x40x120 mm
安裝類型	具通孔 齊平
產品重量	230 g
Material housing	PET
預備狀態顯示	綠色 LED
工作狀態顯示	黃色 LED
防護等級	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L