

安裝導軌
SLZS-40- -
料號: 150919

FESTO

總長度 230 mm 加行程



技術參數

特性	值
設計	T-slot for proximity sensor
最大型材長度	2,800 mm
裝配位置	任何
設計結構	感測條
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 60 °C
安裝類型	具通孔和螺釘
Material of profile	鍛造鋁合金 電鍍
材料備註	符合 RoHS
Material screws	高合金鋼