


直線驅動器

ELGL-LAS-64- -

料號: 560754

FESTO

具氣壓軸承和線性馬達



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
工作行程	1 ... 5,750 mm
尺寸	64
裝配位置	任何
導向	氣墊軸乘
設計結構	導向 具整合的位移編碼器 電動直線驅動器
馬達類型	直線 AC 伺服馬達
測量方式: 位移編碼器	磁鐵
溫度監控	PTC 電阻
最高速度	4 m/s
重複精度	+/-0,01 mm
聯結電壓	600 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則 根據 EU-EMV 指導原則
電磁輻射	無
最高馬達溫度	75 °C
標準溫度	23 °C
防護等級	IP65
環境溫度	0 ... 40 °C
授權	C-Tick
最大進給力 F _x	210 N
電氣連接	插頭
安裝類型	具配件
材料訊息, 型材	鋼
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
外殼的材料訊息	電鍍 鍛造鋁合金