


近接開關 SMT-8-SL-PS-LED-24-B

訂貨編號: 562019

FESTO



資料表

特性	值
設計	用於 T 型槽
基於標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
證書簽發機構	UL E232949
材料說明	RoHS 合規
使用說明	支持/驅動器-感測器概述「適用於驅動器的合適感測器」
測得變量	位置
測量原理	磁阻式
環境溫度	-20 °C...70 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	PNP
開關元件功能	常開觸點
打開時間	1 ms
關閉時間	2 ms...6 ms
最大開關頻率	140 Hz
最大輸出電流	100 mA
最大開關電容 DC	3 W
電壓降	2 V
電感式保護電路	適用於 MZ、MY、ME 線圈
最小負載電流	0.1 mA
關閉狀態電流	2E-12 µA
短路電流額定值	是
過載保護	可用
額定操作電壓 DC	24 V
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
殘餘波紋	10 %
反極性保護	適用於所有電氣連接

特性	值
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 連接系統	M8x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
介面出口方向	同軸向
電觸頭材料	鍍金黃銅
安裝方式	螺釘夾緊 可縱向插入槽內
緊固扭矩	0.12 Nm...0.4 Nm
最大緊固扭矩	0.4 Nm
安裝位置	可選
產品重量	4.2 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	PA
開關狀態指示	黃色 LED
防護等級	IP65 IP68
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L