

水分離器 MS6N-LWS


料號: 564898

FESTO

冷凝水排放, 透過全自動冷凝水排放閥



代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性 | 值 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 設計結構 | 離心式分離器 |
| 最大冷凝物容積 | 38 ml |
| 杯罩保護 | 具有整合的金屬外殼 |
| 冷凝分析度 | 99 % |
| 操作壓力 | 0.8 ... 16 bar |
| 標準額定流量 | 2,400 ... 3,800 l/min |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 防護等級 | IP65 符合 IEC 60529 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material bowl | 鍛造鋁合金 |
| Material screen | PA |