

氣路板模組 CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

訂貨編號: 565703

FESTO



資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	(包括互連模組和連接技術) 50 x 107 x 70 mm
安裝方式	在互連模組 CPX-M-GE...上
產品重量	100 g
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	95 % 無冷凝
防護等級	IP20
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力 (安裝時)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
CE 標記 (見合格聲明)	根據 UK EX 指令
防爆	防爆區 0 (BR) 區 0 (IEC-EX) 防爆區 20 (BR) 區 20 (IEC-EX) 22[20] 區 (UKEX) 2[0] 區 (UKEX)
ATEX 氣體類別	II (1) G
ATEX 防塵類別	II (1) D
歐盟境外防爆認證	EPL Da (BR) EPL Da (IECEx) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gd[Ga] (GB)
氣體防爆阻燃類型	[Ex ia Ga] IIC
防塵的防爆阻燃類型	[Ex ia Da] IIIC
防爆環境溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
證書簽發機構	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺

特性	值
電氣介面	8 針/8 針
輸入數量	8