


# Mini 滑塊 DGSL-N-20-80-Y3A

料號: 566360  
將停止供貨的產品

FESTO

適用於位置感測，具高精度耐用滾珠導軌及高重複精度，  
兩側皆有油壓緩衝器 (Y3)

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal  
for alternative products.



## 技術參數

特性	值
行程	80 mm
端點可調範圍/正面長度	44 mm
端點可調範圍/背面長度	49.5 mm
活塞直徑	25 mm
驅動單元的運作模式	軛鐵
緩衝	兩端採用液壓緩衝器，漸進式
裝配位置	任何
導向	滾珠軸承籠球導向
設計結構	軛鐵 活塞 活塞桿 滑塊
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	1 ... 8 bar
最高速度	0.8 m/s
重複精度	±0,01 mm
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
環境溫度	0 ... 60 °C
在端點位置的衝擊能量	7 Nm
緩衝長度	17 mm
最大輸出力Fy	4,032 N
最大輸出力Fz	4,032 N
最大扭矩Mx	75 Nm
最大扭矩My	50 Nm
最大扭矩Mz	50 Nm
6 bar時的理論作用力, 回復行程	247 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	295 N
運動質量	998 g
產品重量	2,403 g
其它可用接口	參見產品圖紙
安裝類型	具通孔
氣壓連接	1/8 NPT
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
Material cover	鍛造鋁合金
Material seals	HNBR
Material housing	鍛造鋁合金
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕