


夾緊單元 DADL-EL-Q11-20

料號: 1579786

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	20
旋轉角度調整範圍	60 ... 200 deg
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接感測器
Operating pressure MPa	0.5 ... 0.8 MPa
操作壓力	5 ... 8 bar
Operating pressure	72.5 ... 116 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	382 g
安裝類型	具通孔和對心軸套
氣壓連接	M5
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	鋁 電鍍
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鋁 表面硬化處理
Material housing cover	鋁 電鍍
Material bearing	塑料的
Material disc	鋁 電鍍
Material screws	鋼 經過電鍍
操作模式	單動 拉的動作