



vacuum block

VABF-S4-1-V2B1-C-VH-20

料號: 571425

FESTO



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	2 mm
設計, 消音器	打開
極性保護	用於所有電接口
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空 標準
手動控制	位置鎖定 推力 被覆蓋
整合功能	噴射脈衝閥, 電動 流量控制閥 電控開關閥 Air saving function, electrical 單向閥 開放式消音器 真空開關
設計結構	非模組化
短路強度	是
測量變量	相對壓力
測量原則	壓阻
切換功能	閾值比較器
閥功能	5/3 加壓
切換元件功能	常開觸點
滯後調節範圍 [bar]	-0.9 ... 0 bar
臨界值設定範圍	-0.999 ... 0 bar
操作壓力	4 ... 8 bar
額定操作壓力	6 bar
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
電感式保護迴路	和MZ-, MY-, ME 線圈匹配
無效電流	50 ... 150 mA
最大輸出電流	50 mA
循環功率	100 %
電壓降	≤ 1.5 V
線圈的特性參數	24 V DC: 1.3 W
過載承受能力	已可供應
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	0 ... 50 °C
聲壓等級	78 dB(A)
防護等級	IP65
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	1,120 g
壓力測量範圍	-1 ... 0 bar
精度, FS	3 %FS

特性	值
安裝類型	在底座上
氣壓連接, 氣口 1	氣路板模組, 規格 26 mm 符合ISO 15407-2標準
氣壓連接, 氣口 3	氣路板模組, 規格 26 mm 符合ISO 15407-2標準
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金
Material screws	鋼 經過電鍍
Material connector housing	牙鑄鋅 鍍鎳
Material electrical contact	黃銅 鍍金
Material screen	PA
Material keypad	TPE-U