



# 延時閥 VZO-3-PK-3

料號: 5754

FESTO

常開式，安裝於 2n 型底座，具倒鉤管接頭用於 NW 3mm 型氣管。  
連接閥與附加儲氣罐可延長延時時間。



## 技術參數

| 特性               | 值                             |
|------------------|-------------------------------|
| 額定尺寸             | 2 mm                          |
| 驅動類型             | 氣壓                            |
| 設計結構             | 具彈簧復位的提升閥                     |
| Overlap          | Underlap                      |
| 注意: 強制條件         | 切換頻率一周至少一次                    |
| 操作壓力             | 2.5 ... 8 bar                 |
| 標準額定流量           | 60 l/min                      |
| 可調延時             | 0.25 ... 5 s                  |
| 用以復位的停頓週期        | >= 50 ms                      |
| 重複精度, 時間設定       | ± 0,5 s                       |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質      | 潤滑操作不可行                       |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 嚮導介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                 |
| 產品重量             | 150 g                         |
| 安裝類型             | 前面板安裝<br>在安裝框架上<br>選配         |
| 氣壓連接             | PK-3                          |
| Material housing | 牙鑄鋅                           |