



連接電纜

NEBV-S1WA44-K-10-N-LE44-S9

料號: 575422

FESTO



技術參數

特性	值
基於標準	DIN 47100
Cable identification	Without inscription label holder
連接頻率	50
產品重量	1,660 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	44
Electrical connection 1, occupied pins/wires	44
Electrical connection 1, type of mounting	2 screws 4-40 UNC
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	電纜
Electrical connection 2, connection technology	開放式終端
Electrical connection 2, number of pins/wires	44
Electrical connection 2, occupied pins/wires	44
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	0.86 A
浪湧強度	2.4 kV
極性保護	是
電纜長度	10 m
電纜屬性	標準
電纜的測試條件	視需求的測試條件
Bending radius, fixed cable installation	>= 42 mm
Bending radius, flexible cable installation	>= 126 mm
電纜螺紋連接	M20x1,5
電纜直徑	10.2 mm
電纜直徑公差	± 0,3 mm
電纜結構	44x0,14
導體的額定截面	0.14 mm ²
導線末端	Cut off bluntly
防護等級	IP65 IP67
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-35 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
儲藏溫度	-35 ... 80 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC
電纜外套顏色	灰色

特性	值
Material housing	PA66-GF30
外殼顏色	黑色
Material screws	鋼
Material seals	NBR
Material electrical contact	青銅 鍍金
Material insulation	PVC