



電磁閥

VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8

料號: 575610

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
驅動類型	電動
閥尺寸	31 mm
標準額定流量	2,300 l/min
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
授權	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
認證核發部門	DNVGL-TAA000011J
額定尺寸	9.4 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定 推力
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	外部
流量方向	可反向
Overlap	Positive overlap
Pilot pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
嚮導壓力	1.5 ... 10 bar
b 值	0.4
C 值	9.9 l/sbar
反向切換時間	13 ms
最大正向測試脈衝具 logic 0	2,000 µs
最大負向測試脈衝具 logic 1	3,600 µs
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
介質溫度	-10 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	464 g
安裝類型	在底座模塊上 具通孔 選配
排氣接口	非管道式
嚮導排氣口 82	M5
嚮導排氣口 84	M5
嚮導氣口 12	G1/8
嚮導氣口 14	G1/8
氣壓連接, 氣口 1	G3/8

特性	值
氣壓連接, 氣口 2	G3/8
氣壓連接, 氣口 3	G3/8
氣壓連接, 氣口 4	G3/8
氣壓連接, 氣口 5	G3/8
材料備註	符合 RoHS
Material seals	HNBR NBR
Material housing	壓鑄鋁 經過噴塗
Material Piston slide	鍛造鋁合金
Material screws	Steel, nickel-plated