



# 止動氣壓缸 STAF-80-40-P-A-R

料號: 164894

FESTO

具滾動軸及內建法蘭板  
該產品不可用於流質環境。該產品易於更改成雙動氣壓缸



## 技術參數

特性	值
行程	40 mm
活塞直徑	80 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
操作模式	單動 拉的動作
設計結構	活塞 活塞桿具滾輪
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	單端活塞桿
防止扭轉/導向	扁平活塞桿
操作壓力	1 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	13,300 N
在切換操作時可允許的側向作用力	4,000 N
產品重量	5,350 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接	G1/8
Material cover	鋁
Material seals	NBR
Material housing	鋁
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕
Material roll	鋼