


齒輪皮帶電缸 EGC-80-400-TB-KF-0H-GK

訂貨編號: 575832

FESTO



資料表

特性	值
驅動小齒輪的有效直徑	28.65 mm
工作行程	400 mm
尺寸	80
行程餘量	0 mm
齒輪皮帶伸長範圍	0.24 %
時規皮帶齒距	3 mm
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	直線型電缸 具齒輪皮帶
馬達類型	步進馬達 伺服馬達
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	5 m/s
重複精度	±0.08 mm
持續通電率	100%
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
區域 Ix 的第二力矩	844000 mm ⁴
區域 Iy 的第二力矩	1160000 mm ⁴
最大力 Fy	3050 N
最大力 Fz	3050 N
最大空轉運作傳輸電阻	28 N
最大力矩 Mx	36 Nm
最大進給力 Fx	350 N
轉動慣量 It	551000 mm ⁴
每公尺行程的慣性動量 JH	0.19 kgcm ²
每公斤工作負載的轉動慣量 JL	2.05 kgcm ²
進給常數	90 mm/U
密封蓋材料	精製鋁合金 陽極氧化

特性	值
型材材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
材料說明	RoHS 合規
驅動蓋材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
導向滑塊材料	鋼
導軌材料	鋼
滑輪材質	高合金不鏽鋼
滑塊材料	精製鋁合金 陽極氧化
齒輪皮帶夾緊件材料	壓鑄不鏽鋼
時規皮帶材質	聚氯丁烯，具有玻璃纖維和尼龍塗層