

# 電動缸



## ESBF-BS-40-300-16P

料號: 8022583

★ Kernprogramm

With ball screw, electrically actuated spindle that converts the rotary motion of the motor into linear motion of the piston rod.

FESTO



### 技術參數

特性	值
尺寸	40
行程	300 mm
活塞桿螺紋	M12x1,25
反向空隙	40 µm
螺桿直徑	16 mm
螺桿螺距	16 mm/U
活塞桿的最大角度偏移 +/-	0.2 deg
基於標準	ISO 15552
裝配位置	任何
活塞桿末端	外螺紋
馬達類型	步進馬達 伺服馬達
位置檢測	用於近接感測器
設計結構	具滾珠螺桿的電動缸
螺桿類型	滾珠螺紋螺桿
防止扭轉/導向	具普通軸承導向
最大加速度	25 m/s <sup>2</sup>
最高速度	1.33 m/s
重複精度	±0,01 mm
循環功率	100 %
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 60 °C
最大驅動扭矩	7.7 Nm
驅動軸的最大徑向力	130 N
最大進給力 F <sub>x</sub>	3,000 N
無負載時的驅動扭矩	0.2 Nm
工作負載參考值, 水平	300 kg
工作負載參考值, 垂直	300 kg
每公尺行程的質量慣性力矩 J <sub>H</sub>	0.5225 kgcm <sup>2</sup>
每kg工作負荷的質量慣性力矩 J <sub>L</sub>	0.06485 kgcm <sup>2</sup>
質量慣性力矩, J <sub>O</sub>	0.1249 kgcm <sup>2</sup>
0 mm行程時的運動質量	467 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	26 g
0 mm行程時的基本重量	1,237 g
每 10 mm 行程所增加的重量	47 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋 或配件
Interface code, actuator	D40

特性	值
材料備註	符合 RoHS
Material cover	Smooth anodised wrought aluminium alloy
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕
Material screws	電鍍鋼
Material spindle nut	滾柱軸承鋼
Material spindle	滾柱軸承鋼
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy