


# 電磁線圈

## VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

料號: 8029145

FESTO

for armature system FN, cable with insulating conduit connection,  
120 V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz, encapsulation.



### 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
循環功率	100 %
絕緣等級	H
Enamelled wire insulation class	H
線圈的特性參數	120V AC: 60 Hz, pick-up power 10.0 VA, holding power 6.8 VA
容許的電壓波動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
EU以外的防爆保護認證	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
認證核發部門	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
防氣爆	AEx m II T4 Ex m II T4
周遭防爆溫度	-20°C <= Ta <= +60°C
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	207 g
電氣連接	電纜
電纜長度	0.61 m
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material housing	塑料的
Material winding	鋼